

# 特 長

抗菌(※1)加工された  
本体ハンドル

リチウムイオンバッテリー

ドライカーボンパイプ  
軽量かつ高耐久。

①ホルダー

## 吸込口

屈まずに、レバー操作で簡単に外すことができますので、作業者の負担が軽減。装着も立ったままの楽々操作。薄型なので、棚の下などの狭い隙間も掃除できます。

②ダストカップ

すき間ノズル

③スグトルブラシ

スタンド台  
保管場所を選ばせん。

リチウムイオンバッテリー  
充電器



▲ホルダー(①)  
作業の合間にテーブルや椅子の背もたれなどに立てかけることができます。作業の再開もスムーズです。



▲大容量のダストカップ(②)  
たっぷり回収できるダストカップ。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。



▲スグトルブラシ(③)  
吸込口を外すとそのままスグトルブラシを使えます。隙間やコーナー、高所の掃除に便利です。



▲水洗いOK  
ダストカップと抗菌(※2)加工を施した高性能ブリーツフィルターは水洗いできて衛生的。臭いの発生も抑制(※3)できます。

- ※1 ●試験機関:(一財)ポーケン品質評価機構 ●試験方法:フィルム密着法 ●抗菌方法:無機系抗菌剤を樹脂に使用  
●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値 2.0 以上(抗菌効果あり)
- ※2 ●試験機関:(一財)ポーケン品質評価機構 ●試験方法:菌液吸収法 ●抗菌方法:抗菌剤を含まず  
●試験結果(抗菌効果):抗菌活性値 2.0 以上(抗菌効果あり)
- ※3 ●試験機関:(一財)ポーケン品質評価機構 ●試験方法:繊維評価技術協議会法

## 選 択 付 属 品 (別 売)

●パワーヘッド  
(電動式)



●コンパクトふとん掃除ヘッド



●はたきノズル



## 主 な 仕 様

仕様	品名	スピーア サイクロン プロ Spear Cyclone Pro
型 式		EC-ZR200
集 塵 方 式		遠心分離サイクロン 高性能ブリーツフィルター付
ダストカップ容量		0.5L
電 源 方 式		充電式
バ ッ テ リ ー		リチウムイオンバッテリー DC25.2V 2,500mAh
満 充 電 時 の 運 転 可 能 時 間		最大63分(エコモード時)
必 要 充 電 時 間		100分※4
充 電 器		AC100V 50/60Hz共用
寸 法	幅	224mm
	高 さ	1,058mm
	奥 行	227mm
重 量 (バ ッ テ リ ー 含 む)		1.6kg

備考 : ●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。  
●本商品は電気用品安全法(PSE)の対象商品です。同法の定めにより適切に設計・検査されています。

※4 周囲温度・使用時間などご使用条件により、最大約120分かかる場合があります。

## ■販売店

**ZAOH 蔵王産業株式会社**

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<https://www.zaohnet.co.jp>

### ■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021