

## 特 長

### ●ブラシの動きに追随するカーブスクイージー



ブラシ直後にあるスクイージーは、ブラシに追随して左右にスイングするため、常に最適な汚水回収を可能にします。

### ●ワンタッチ着脱で汚水処理が簡単



ドレンホースからの汚水排出はもちろん、回収タンクを外して排出することもでき、タンク内部の清掃も簡単です。

### ●ブラシはセルフレベリング方式



ブラシは洗浄中、常に床面の凹凸に追随するため、最適な洗浄ができます。

### ●タッチパネル式



＜ミニ350B抗菌 操作パネル＞

スイッチボタンを押すだけの、操作性に優れた操作パネル。

### ●ブラシやパッド台は手を汚すことなく自動で装着できます

### ●洗剤は電磁バルブによりブラシ回転に連動して自動制御

### ●ベアリング内蔵の大径車輪

### ●20段階調整の大型ハンドル



人間工学に基づいたハンドル高さ調整機構により、作業者に合った高さに調整できるばかりか、狭い場所での洗浄や収納に大変便利です。

### ●充電器は全自動式 ＜ミニ350B抗菌のみ＞

作業が終了したら、電源プラグをコンセントに差し込むだけ。あとは全自動で充電完了。



### 標準付属品

- ◆ナイロンブラシまたはパッド台・・・1個\*  
\*ご注文時にどちらかをご指定ください。
  - ◆バッテリー・・・1組
  - ◆バッテリー充電器(搭載)24V用 1式
- ＜ミニ350B抗菌のみ＞

### 主な仕様

仕様	型式	ミニ350B抗菌	ミニ350E抗菌
洗浄面積	m <sup>2</sup> /h	最大1,400	
洗浄幅	mm	350	
パッドサイズ×枚数		14インチ×1枚	
スクイージー幅	mm	445	
ブラシ	数 個	1	
	回転数 rpm	170	140
	モーター W	200	
パキュムモーター	W	300	350
電源	12V33Ah(20h) ×2個	バッテリー	単相
			100V
		50/60Hz	
満充電時の運転可能時間		60分(75分)*	-
必要充電時間		10時間	-
電源(充電)コード長さ	m	1.9	13.5
洗剤タンク容量	L	14.5	
回収タンク容量	L	15(13)**	
寸法	全 長	mm 767~1,215	
	全 幅	mm 460	
	全 高	mm 644~1,175	
重量	kg	55.2	36
		(バッテリー含む)	

注★：( )内はエコモード時の理論値です。  
 注※：( )内は吸水停止装置作動時の回収量です。  
 備考：性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。

### 主な関連商品

#### バッテリー駆動式 自動床洗浄機

#### スクラブメイト510WBH抗菌

- 銀系抗菌剤をタンク樹脂に配合。
- タンク内の細菌の増殖を抑制し、臭いの発生を抑えます。
- 高い衛生管理が求められる現場に最適。



#### バッテリー駆動式 超高速振動 自動床洗浄機

#### マイクロマグ600抗菌

- 無機系抗菌剤をタンク樹脂に配合。
- タンク内の細菌の増殖を抑制し、臭いの発生を抑えます。
- 超高速振動テクノロジーで均一でムラのない洗浄、研掃を実現します。



### ■販売店

## ZAOH 蔵王産業株式会社

本社 / 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5  
 TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518  
<https://www.zaonet.co.jp>

#### ■営業所の所在地および電話番号

札幌/0133-73-8411	横浜/045-866-2221	大阪/06-6971-8011
仙台/022-378-8840	長野/0268-64-6331	神戸/078-794-3101
宇都宮/0289-76-1831	新潟/025-286-1811	岡山/086-292-5191
水戸/029-243-2571	静岡/054-238-0671	広島/082-277-5821
船橋/047-434-0020	金沢/076-240-8311	高松/087-870-6721
川越/049-226-1130	名古屋/0568-31-6121	福岡/092-621-6415
東京/03-5600-0511	京都/075-594-6211	鹿児島/099-269-7021