


プロミネンス

性能データ

プロミネンスは高希釈倍率でありながら、他の中性洗剤、アルカリ洗剤と比較し、強力な洗浄力を発揮します。


▶ JFPA洗浄力比較試験結果



○試験内容

各タイルにJFPA汚れを付着させ、その後、ウォッシュビリティテスターを往復し、汚れ度合を比較した。

▶ 油汚れ比較試験結果



○試験内容

各タイルに油汚れ（リーナッツ）を付着させその後ウォッシュビリティテスターを往復し、汚れ度合を比較した。

使用方法

●標準使用倍率

日常クリーニング… 1:512倍 頑固な汚れ…………… 1:256倍


●アキュミックスボトル(計量付きボトル)の使用方法

- ①アキュミックスボトルを水平に置きフタを開けます。
- ②ボトルのラベル面中央付近をゆっくり握り上部の目盛で適量を計算します。
- ③計算した洗剤を容器に移し、最適な希釈液を調整します。

●計量の目安

希釈倍率／希釈容量	バケツ／15L	小型自動床洗浄機 清水タンク／30L	中型自動床洗浄機 清水タンク／45L
512倍	計量カップ1杯分 (1oz)	計量カップ2杯分 (2oz)	計量カップ3杯分 (3oz)
256倍	計量カップ2杯分 (2oz)	計量カップ4杯分 (4oz)	計量カップ6杯分 (6oz)

計量ショットの目盛の目安
目盛はオンス(OZ)表示です。



●使用量の目安

床用仕上剤の表面洗浄には：希釈液を80～120mL/m²塗布 その他の場合：希釈液を20～50mL/m²塗布

●作業手順

拭き上げ洗浄の場合…本品の希釈液を用いて拭き上げます。
通常の表面洗浄の場合…本品の希釈液を、専用モップで床面にまんべんなく塗布後ポリッシャーで洗浄します。
自動床洗浄機を使用する場合…本品の希釈液を洗剤タンクに入れた後、自動床洗浄機で洗浄します。

商品仕様

品名	プロミネンス	荷姿	946mL×6本/ケース	荷姿	2L×6本/ケース
液性	弱アルカリ性（希釈使用時中性） 界面活性剤（28%ポリオキシエチレンアルキルエーテル）、金属イオン封鎖剤	サイズ	ボトル：116×84×高さ213（mm） ケース：366×184×高さ235（mm）	サイズ	ボトル：100×140×高さ272（mm） ケース：333×298×高さ307（mm）
		商品コード	5792051	商品コード	5792052
		バーコード	ボトル：4536735180688 ケース：14536735180685	バーコード	ボトル：4536735920529 ケース：14536735920526
		積段数	10段		

シーバイエス株式会社

●本社／〒231-0023 横浜市中区山下町22番地（山下町SSKビル）
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●掛川工場（ISO 9001・ISO 14001取得）
〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地
TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107

●札幌営業所／TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
●仙台営業所／TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
●名古屋営業所／TEL.052-955-6811(内) FAX.052-955-6824
●大阪支店／TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
●広島営業所／TEL.082-536-0280(内) FAX.082-536-0282
●福岡営業所／TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。

