

AS-180Li 用 アプリケーション

※ ナイロンブラシ以外は別売となります。

洗浄用パッド 適応サイズ：9 インチ



ライムコンディショナーパッド

研磨砥粒を使用していないので、樹脂塗膜の上に付着した軽度な汚れを落とす事ができます。基本的に樹脂塗膜を削ることもありません。自動床洗浄機やポリッシャーに装着し、水または濃度の薄い洗剤液を用いて日常の洗浄作業にお勧めです。



コンポジットシルバーパッド

微粒子研磨砥粒が光沢を必要以上に落とさずに樹脂塗膜を均一に洗浄します。中汚染用洗浄に最適なパッドです。



コンポジットゴールドパッド

微粒子研磨砥粒がワックス塗膜を荒らすことなく、汚れをスッキリと落とします。中～重汚染用洗浄に最適なパッドです。

専用ブラシ



ナイロンブラシ


凹凸のあるエンボス床、石材、磁器タイルに適した汎用ブラシ

※ 標準付属品 (2 個)



マルチブラシ

フラット床、エンボス床、化学床、石材床、セラミック床にも使える極細繊維のマルチブラシ ※ 1 組 2 枚入



クッションパッド (マルチブラシ用)

マルチブラシ用クッションパッド。マルチブラシとの併用で、床面に追従した洗浄作業がスムーズに行なえます。

※ 1 組 2 枚入

AS-180Li 用途別洗浄

※ 豊富なアプリケーションとの組合せで、様々な洗浄シーンに対応できます。

ブラッシュアップレベル (日常管理)


パッド / ブラシ / ケミカルの組合せ

用途

適応床材

- ・ワックス塗膜を削らず、床面を傷めない。
- ・洗浄しながら表面のキズを補修・修復します。

(ライムパッド + ライムコンディショナー)



- ・ワックス塗膜を削らず、床面を傷めない。
- ・衛生管理を目的とした洗浄。

(ライムパッド + ライムクリーナー)



- ・凹凸のある床材の汚れ落とし
- ・衛生管理を目的とした洗浄。

(ナイロンブラシ + ライムクリーナー)



- ・極細繊維ブラシ (マイクロファイバー) で細かな汚れを掻き出します。

(マルチブラシ + ライムクリーナー)



URL <http://www.penguinwax.co.jp>
ペンギンワックス株式会社
本社・工場 大阪市東区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06 (6973) 9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03 (3387) 9381 FAX03 (3388) 3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区南代町26-16 (〒467-0841) TEL052 (824) 1711 FAX052 (824) 1714
大阪支店 大阪市東区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06 (6973) 9131 FAX06 (6976) 1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092 (451) 9411 FAX092 (441) 0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011 (742) 3701 FAX011 (742) 3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町3-7-25 (〒984-0048) TEL022 (239) 5161 FAX022 (283) 3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0055) TEL076 (224) 4281 FAX076 (224) 4285
広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082 (509) 5030 FAX082 (509) 5031
高松営業所 高松市鶴町7-7-1 (〒761-8032) TEL087 (881) 5067 FAX087 (881) 0716

ご寿命は：

●このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
●このカタログ記載の内容は、2025年2月1日現在のものです。
●商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



Dual Brush-Scrubber

CORDLESS

AS-180Li
アップライト型 自動床洗浄機

日常洗浄やスポット洗浄など
様々なシーンで使える！
コンパクト自動床洗浄機



病室



食堂



トイレルーム

パッドサイズ
9 インチ
×2

連続作動
最大 75 分
LV14 使用時

専用バッテリー
Li-ion バッテリー

LV14MX

連続
作動時間
最大 75 分

急速充電対応



LV925MX

連続
作動時間
最大 50 分

急速充電対応

※上記の連続作動時間は満充電状態のバッテリーを「AS-180Li」で使用した場合の目安です。



Clean Innovation Company
PENGUIN WAX CO., LTD.